




www.teko-gmbh.com



Roxsta discpack




Anwendung




Normalkühlgeräte
und Kühlzellen

Qualität



CO₂


Leistung




Profil

- Transkritische Anwendung
- 2 NK – mechanische Leistungsregelung
- TECO₂nditioner
- Aktives Ölmanagement
- Sammlervolumen 25 L
- Wurm-Regelung
- Kompakte Bauweise
- EVALIFT⁺stand-alone (optional)

Drucklagen



Saugleitung
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck